



M3T

MONITOR MULTIPARÁMETROS

Este práctico monitor portátil y con batería recargable, es ideal para el control de pacientes veterinarios, se utiliza para controlar los signos vitales de pequeños animales como perros o gatos. El dispositivo mide la saturación de oxígeno, la frecuencia del pulso, la temperatura y la presión arterial. Gracias al método de medición indirecta, automática y oscilométrica de la presión sanguínea, el monitor de paciente es ideal para realizar fácilmente mediciones de control.

ATENCIÓN DE CALIDAD PARA PACIENTES VETERINARIOS

- ✓ Medición precisa con un 0,05% de índice de perfusión bajo; líder mundial en producción en entornos con movimiento.
- ✓ Proporciona el parámetro PI (Índice de Perfusión) de 0,05% a 20% (Π).
- ✓ Medición precisa en todo tipo de entornos extremos, como neonatos y pacientes en shock.
- ✓ NIBP adopta los algoritmos SAWAA (Self-Adaptive-Waveform-Amplitude-Adjust: autoajuste de forma de onda y amplitud) y SAFD (Self-Adaptive-Fast-Deflation: autoajuste de desinflado rápido).
- ✓ Fácil operación mediante pantalla TFT a color de 3,5 pulgadas.
- ✓ Hasta 100 usuarios con cambio de ID.
- ✓ Múltiples parámetros de medición de signos vitales para configuración opcional:
 - NIBP, SpO₂, Temperatura
 - NIBP, Temperatura
 - SpO₂, Temperatura
 - SpO₂, CO₂
- ✓ Dos modos de medición: Puntual y Monitoreo.
- ✓ Capacidades de almacenamiento de datos, con soporte para visualización de datos históricos y gráficos de tendencias.
- ✓ En modo de monitoreo, puede grabar continuamente 48 horas de datos de medición.
- ✓ En modo puntual, hasta 100 IDs de usuario; cada usuario puede almacenar 200 conjuntos de datos.
- ✓ Soporta alarma auditiva y visual, con opción de configurar valores límite superior e inferior.
- ✓ Alimentación mediante batería de ion de litio.
- ✓ Base de carga opcional.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PANTALLA	TFT a color de 3,5"
TAMAÑO	65 *30*145 mm
PESO	250 gr
ALARMA	Indicador de alarma, indicador de encendido
APLICACIÓN	Animales grandes y pequeños
SPO2	0-100%
INDICE DE PERFUSIÓN	0.05%-20%
TEMPERATURA	En funcionamiento: 0 °C ~ 45 °C
ALMACENAMIENTO	-20 °C ~ 65 °C
HUMEDAD	En funcionamiento: 15 % a 90 % sin condensación

