



Equipos e Insumos Médicos Veterinarios



DTS-180

ESTACIÓN DE TRABAJO DENTAL
VETERINARIAA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ENERGÍA ELÉCTRICA	CA 110/220 V 50/60 Hz
ENERGÍA DEL MOTOR	550 W
FUENTE DE AIRE	Presión de aire 0.8 MPa
PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD	Presión de trabajo 0.3 MPa ~ 0.35 MPa Velocidad de rotación: 32000 ~ 40000 r/min
PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD	Presión de trabajo 0.3 MPa ~ 0.35 MPa Velocidad de rotación: 18000 ~ 20000 r/min
JERINGA DE 3 VÍAS	Disponible para agua, aire y niebla
RASPADOR ULTRASÓNICO	Potencia de salida: 3 W ~ 20 W Presión del agua: 0.01 MPa ~ 0.5 MPa
TEMPERATURA DE USO	5 °C ~ 40 °C
HUMEDAD RELATIVA DE USO	30 % ~ 75 %
PRESIÓN ATMÓSFERICA DE USO	70 ~ 106 kPa
TEMPERATURA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	-40 °C ~ +55 °C

CARACTERÍSTICAS



Pieza de mano de baja velocidad para pulir



Jeringa de 3 vías



Raspador LED desmontable para raspar/limpiar



Pieza de mano de succión



Pieza de mano de alta velocidad para corte